

Blickle 低床重荷重用キャスタ 35Φ

HJB 自在旋回 シングルストッパー付





HJB-35U-U

適応温度:-30℃~80℃

特性:耐薬品性、耐油性 耐摩耗性



HJB-35U-MC

適応温度:-30℃~120℃

特性:耐衝擊性、耐油性



取り寄せキャスタ 🥌



こちらの製品は取り寄せになります。 ※別途取り寄せ運搬費用を頂きます。

プレス鋼板製低床キャスタプレート取付タイプ

"Redstop"

ストッパー付自在キャスタ



I PA-POA 35G-RA

I PA-GSPO 35K-RA

LPA-VSTH 35K-RA

【ストッパー使用イメージ】

ストッパーをかける



ストッパーを外す



製品仕様

	金具種類	車輪種類	車輪径(mm)	最大許容荷重 (kg)	リム幅 (mm)	車輪取付幅 (mm)	取付高 (mm)	取付座 (mm)	取付ピッチ _(mm)	取付穴 (mm)	軸径 (mm)	偏心 (mm)
HJB-35U-U	НЈВ	U	35	100	27	30	52	60×60	38×38 -48×48	6.2×13	6	15
HJB-35U-MC	НЈВ	MC	35	120	27	30	52	60×60	38×38 -48×48	6.2×13	6	15
LPA-POA 35G-RA	LPA	POA	35	100	25	30	52	60×60	38×38 -48×48	6.2×13	6	15
LPA-GSPO 35K-RA	LPA	GSPO	35	100	28	30	52	60×60	38×38 -48×48	6.2×13	6	15
LPA-VSTH 35K-RA	LPA	VSTH	35	75	27	30	52	60×60	38×38 -48×48	6.2×13	6	15

🧸 ※ 製品改善上、予告なくデザインや仕様等を変更する場合がございます。何卒ご了承ください。

[2023年4月]

シシクSISIKUアドクライス株式会社 SISIKU ADDKREIS CORPORATION

《営業本部》石川県金沢市長土塀 1-16-15 丸昌ビル TEL: 076-234-0449 FAX: 076-224-0449 https://www.sisiku.com



